

Уплътнителен пръстен OL-3/4

Специф. Номер: 34638

FESTO

без утечки, с метално тяло



Информационен лист

Белег	Стойност
Според стандарта	ISO 16030
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 3 MPa
Работно налягане пълен температурен диапазон	-0.95 ... 30 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 435 psi
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033	F1a
Клас чисто помещение	This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly. Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly.
Температура на околната среда	-40 ... 100 °C
Опън при стайна температура	Да
Номинален притегателен въртящ момент	23 Nm
Допуск при номинален притегателен въртящ момент	± 20 %
Тегло на продукта	0.95 g
Пневматичен извод	G3/4
Материал-забележка	RoHS konform
Material stops	Алуминий
Material seals	HNBR