



# Разпределител с времезакъснение VZOA-3-1/4

Специф. Номер: 3464

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Operating pressure MPa	0 ... 1 MPa
Работно налягане	0 ... 10 bar
Стандартен номинален дебит	600 l/min
Регулируемо времезакъснение	0 ... 30 s
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Тип на закрепване	с проходен отвор
Пневматичен извод	G1/8 G1/4
Материал-забележка	RoHS konform