

# Направляващ модул FEN-8/10- -KF

Специф. Номер: 35197

FESTO

с водене със сачмено винтова двойка, служи за защита срещу завъртане, осигурява висока точност на ориентиране.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	8/10
Ход	1 ... 100 mm
Монтажна позиция	по избор
Направляваща	Търкаляща направляваща
Конструкция	Направляваща
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-20 ... 80 °C
Макс. сила Fy	450 N
Максимална статична сила Fy	680 N
Макс. сила Fz	450 N
Максимална статична сила Fz	680 N
Мах. момент Mx	11 Nm
Макс. момент Mx статичен	16 Nm
Мах. момент My	5 Nm
Макс. момент My статичен	7 Nm
Мах. момент Mz	5 Nm
Макс. момент Mz статичен	7 Nm
Сила на преместване	15 N
Допълнителна маса за 10 mm ход	8 g
Основно тегло при 0 mm ход	300 g
Допълнително тегло на 10 mm ход	8 g
Център на тежестта на движещата се маса с 0 mm ход	30 mm
Допълнителен допуск за центъра на тежестта за движещата се маса при 10 mm ход	4.9 mm
Тип на закрепване	с вътрешна резба
Материал-забележка	RoHS konform
Material of guide component	Термично обработена стомана
Material housing	Anodised wrought aluminium alloy
Material yoke plate	Anodised wrought aluminium alloy