

Въртящо задвижване DRQ-16-90-PPVJ-A


Специф. Номер: 35200

Продукт излизащ от производство

за безконтактно отчитане, с регулируемо демпфериране в крайно положение и с компенсираща зъбна предавка.

Продукт излизащ от производство. Ще се доставя до 2017г. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	16
Ъгъл на демпфериране	72.2 deg
Setting range of swivel angle on both sides	-4 /+ 4 deg
Ъгъл на завъртане	90 deg
Демпфериране	Пневматично демпфериране, регулируемо
Монтажна позиция	по избор
Конструкция	Зъбна рейка/зъбно колело
Отчитане на позицията	за датчици за положение
Работно налягане	2.5 ... 10 bar
Макс. честота на завъртане 6 bar	4 Hz
Принцип на действие	двойнодействие
Работна среда	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:::]
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Theoretical torque at 6 bar	0.5 Nm
Допустим инерционен момент	0.0002 kgm ²
Тегло на продукта	530 g
Тип на закрепване	с вътрешна резба
Пневматичен извод	M5
Информация за материала на задвижващия вал	Закалена стомана
Информация за материала на уплътненията	TPE-U(PU) NBR