



# Управляващ блок с 2 бутона ZSB-1/8

Специф. Номер: 3527

FESTO

Елемент за сигурност със задействане с две ръце



## Информационен лист

Белег	Стойност
Номинален размер	4 mm
Тип на задействане	пневматичен
Конструкция	Разпределител с възвратна пружина
Работно налягане	3 ... 8 bar
Стандартен номинален дебит	50 l/min
Работна среда	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4]
СЕ- знаци (виж декларацията за съответствие)	по EU-нормала за машини
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тегло на продукта	490 g
Тип на закрепване	с проходен отвор с вътрешна резба по избор:
Извод, пилот 12	G1/8
Извод, пилот 14	G1/8
Пневматичен извод 1	G1/8
Пневматичен извод 2	G1/8
Пневматичен извод 3	G1/8
Пневматичен извод 4	G1/8
Пневматичен извод 5	G1/8
Информация за материала на капака	Алуминиева отливка
Информация за материала на уплътненията	NBR
Информация за материала на корпуса	Алуминиева сплав елоксиран