


# Вакуумна вендуза VASB-100-1/4-NBR

Специф. Номер: 35416

FESTO

с уплътнение OL



## Информационен лист

Белег	Стойност
Номинален размер	4 mm
Диаметър на смукателя	100 mm
Ефективен диаметър на засмукване	85 mm
Позиция на извода	отгоре
Форма на вакуумната чашка	кръгли, гофре 1,5
Работна среда	Атмосферен въздух по стандарт ISO 8573-1:2010 [7::-]
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-20 ... 80 °C
Сила на откъсване при 70 % вакуум	397 N
Сила на задържане при номинално работно налягане	397 N
Резба за закрепване	G1/4
Монтаж на смукателя	G 1/4
Извод за вакуум	G1/4
Цвят	черен
Твърдост по Шор	60 +/- 5
Material of threaded plug	Цинкова отливка
Материал-забележка	RoHS konform
Material suction cup	NBR