

Вакуум-смукателна дюза VAD-ME-1/8

Специф. Номер: 35554



Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

с интегриран ел. магнитен разпределител.

Препоръчва се обезмаслен въздух.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|--|---|
| Номинален размер, дюза на Лавал | 0.95 mm |
| Монтажна позиция | по избор |
| Характеристика на ежектора | висок вакуум |
| Интегрирана функция | Електрически включващ вентил |
| Конструкция | T-форма |
| Работно налягане | 1.5 ... 8 bar |
| Макс. вакуум | 85 % |
| Продължителност на включване | 100 % |
| Работна среда | Съгстен въздух според ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Забележка за работната и пилотната среди | Не е възможна работа при наличие на смазка |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Температура на средата | 0 ... 40 °C |
| Клас на защита | IP65 |
| Температура на околната среда | 0 ... 40 °C |
| Тегло на продукта | 123 g |
| Електрически извод | Щекер |
| Тип на закрепване | с вътрешна резба |
| Пневматичен извод 1 | G1/8 |
| Извод за вакуум | G1/8 |
| Material housing | Алуминий |