


Вендуза VAS-15-1/8-PUR

Специф. Номер: 36136

FESTO

с уплътнение OL



Информационен лист

Белег	Стойност
Номинален размер	3 mm
Диаметър на смукателя	15 mm
Ефективен диаметър на засмукване	12 mm
Конструкция	Извод за вакуум отгоре кръгъл, стандартен
Работна среда	атмосферен въздух
Температура на околната среда	-20 ... 60 °C
Сила на откъсване при 70 % вакуум	7.9 N
Резба за закрепване	G1/8
Монтаж на смукателя	G 1/8
Извод за вакуум	G1/8
Твърдост по Шор	62
Информация за материала на цапфата	Цинкова отливка
Информация за материала на смукателя	TPE-U(PU)