



Дросел-обратен клапан GG-1/4-3/8

Специф. Номер: 3633

FESTO

с разпределител с лост и ролка, и регулируем основен дебит



Информационен лист

Белег	Стойност
Разпределителна функция	Функция дросел-обратен клапан
Пневматичен извод 1	G1/4
Пневматичен извод 2	G1/4
Тип на задействане	маханичен
Регулиращ елемент	Лост с ролка
Тип на закрепване	с проходен отвор
Стандартен номинален дебит в посока на дроселиране	870 l/min
Стандартен номинален дебит в посока на обратния клапан	1150 l/min
Работно налягане	0.03 ... 8 bar
Operating pressure	0.43 ... 116 psi
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Material housing	Алуминиева сплав
Монтажна позиция	по избор
Работна среда	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Тегло на продукта	380 g
Material seals	NBR