


Аксиален модул EAMM-A-S62-100A-G2

Специф. Номер: 3637960

★ Основна продуктова гама

Подходящи за електрически задвижвания.

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Монтажна позиция	по избор
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на складиране	-25 ... 60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Клас на защита	IP40
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Пренесен момент	17 Nm
Тегло на продукта	1,240 g
Интерфейсен код, изпълнителен механизъм	S62
Интерфейсен код, входен мотор	100A
Материал-забележка	RoHS konform