


# Цилиндър-хармоника EB-250-185

Специф. Номер: 36493

FESTO

не изисква поддръжка, без стик-слип ефект.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	250
Необходим е инсталационен диаметър	265 mm
Ход	185 mm
Макс. височина при ход напред.	275 mm
Макс. ъгъл на люлеене	25 deg
Макс. отместване	20 mm
Мин. монтажна височина	75 mm
Принцип на действие	еднодействащ
Работно налягане	0 ... 8 bar
Работна среда	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [-:~:4]
Забележка за работната и пилотната среди	Не е възможна работа при наличие на смазка
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-40 ... 70 °C
Възвратна сила	200 N
Тегло на продукта	3,000 g
Тип на закрепване	с вътрешна резба
Пневматичен извод	G3/4
Материал-забележка	RoHS konform
Material bellows	NR/BR
Material housing	Стомана поцинкован