

Спирала за шлаух PKB-50-BL

Специф. Номер: 3656

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	For tube bundle diameter max. 50 mm
Външен диаметър	6 mm
Вътрешен диаметър	4 mm
Инструкции за употреба	12 tubes with an outside diameter of 12 mm 28 tubes with an outside diameter of 8 mm 50 tubes with an outside diameter of 6 mm 60 tubes with an outside diameter of 4 mm
Tube length	50 m
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Тегло на продукта според дължината	0.0146 kg/m
Цвят	син
Материал-забележка	RoHS konform
Material tubing	PE