


# Обратен клапан H-M5

Специф. Номер: 3671

FESTO



## Информационен лист

Белег	Стойност
Разпределителна функция	Възвратна функция
Пневматичен извод 1	M5
Пневматичен извод 2	M5
Тип на закрепване	Последователен монтаж
Стандартен номинален дебит	115 l/min
Operating pressure MPa	0.04 ... 0.8 MPa
Работно налягане	0.4 ... 8 bar
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Material housing	Месинг
Работна среда	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Материал-забележка	RoHS konform
Material seals	NBR