



PE-преобразувател PE-1000

Специф. Номер: 3719

FESTO



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|---|---|
| Отговаря на стандарта | EN 60947-5-1 |
| CE- знаци (виж декларация за съответствие) | по EU-нормала за ниски напрежения |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK instructions for electrical equipment |
| Измервателна величина | Относително налягане |
| Измервателен метод | Пневмоелектрически преобразувател на налягане |
| Operating pressure MPa | 0 ... 0.1 MPa |
| Работно налягане | 0 ... 1 bar |
| Работна среда | Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Забележка за работната и пилотната среди | Не е възможна работа при наличие на смазка |
| Температура на околната среда | -10 ... 50 °C |
| Превключващ изход | Контактен тип |
| Превключваща функция | Гранична стойност с твърд хистерезис |
| Функция на превключващия елемент | Превключващ контакт |
| Точка на включване | 0.05 bar |
| Точка на изключване | 0.05 bar |
| Макс. изходно напрежение на превключване AC | 250 V |
| Макс. изходно напрежение на превключване DC | 250 V |
| Категория на приложението за индуктивен товар | AC-14 DC-13 |
| Категория на приложението за съпротивителен товар | AC-12 DC-12 |
| Електрически извод | 4-жилен Кабел |
| Електрическа връзка 1, вид на свързването | Кабел |
| Електрическа връзка 1, технология на свързването | отворен край |
| Дължина на кабела | 1 m |
| Material cable sheath | PVC |
| Тип на закрепване | с проходен отвор |
| Монтажна позиция | по избор |
| Пневматичен извод | M5 |
| Тегло на продукта | 230 g |
| Material housing | Алуминиева отливка Алуминий, елоксиран |
| Възможности за настройка | постоянно определен |
| Клас на защита | IP62 |
| Изолационно напрежение | 2 kV |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Степен на замърсяване | 3 |