



Дросел-обратен клапан GR-1/2

Специф. Номер: 3720

FESTO

Регулиране на дебита в едната посока.



Информационен лист

Белег	Стойност
Разпределителна функция	Функция дросел-обратен клапан
Пневматичен извод 1	G1/2
Пневматичен извод 2	G1/2
Регулиращ елемент	Винт с накатка
Тип на закрепване	с проходен отвор
Стандартен номинален дебит в посока на дроселиране	1,620 l/min
Стандартен номинален дебит в посока на обратния клапан	2760 l/min
Работно налягане	0.1 ... 10 bar
Температура на околната среда	-20 ... 75 °C
Material housing	Цинкова отливка
Монтажна позиция	по избор
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на средата	-20 ... 75 °C
Тегло на продукта	517 g
Материал-забележка	RoHS konform
Material adjusting screw	Месинг