


# Разпределител с лост

## FVSO-3-1/8

Специф. Номер: 3877

FESTO

Механично задействан разпределител, нормално отворен с изключително малка сила на задействане.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Разпределителна функция	3/2 отворен моностабилен
Тип на задействане	маханичен
Стандартен номинален дебит	175 l/min
Operating pressure MPa	0.35 ... 0.8 MPa
Работно налягане	3.5 ... 8 bar
Конструкция	Клапанен
Тип на ресет	механична пружина
Номинален размер	3.5 mm
Функция-изходящ въздух	дроселируем
Принцип на уплътняване	мек
Монтажна позиция	по избор
Тип управление	с предуправление
Зхранване с управляващ (пилотен) въздух	вътрешно
Посока на протичане	нереверсивен
Управляващ флуид	Съгъстен въздух по ISO8573-1:2010 [-:-:-]
Забележка за принудителното динамизиране	Честота на превключване мин. 1/годишно
Работна среда	Съгъстен въздух по ISO8573-1:2010 [-:-:-]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тегло на продукта	130 g
Тип на закрепване	с проходен отвор
Пневматичен извод 1	G1/8
Пневматичен извод 2	G1/8
Пневматичен извод 3	G1/8
Материал-забележка	RoHS konform
Material seals	NBR
Material housing	Алуминий елоксиран