

Flexорнеи-шлаух PX-6

Специф. Номер: 4094

FESTO

Изделие излизащо от производство. Доставка се до 2011.



Информационен лист

Белег	Стойност
Външен диаметър	9 mm
радиус на огъване според дебита	30 mm
Вътрешен диаметър	6 mm
работно налягане в зависимост от температурата	0 ... 12 bar
Температура на околната среда	-20 ... 80 °C
Тегло на продукта според дължината	0.14 kg/m
Цвят	сребърен
Твърдост по Шор	75 +/- 5
Материал-забележка	със съдържание на LABS-материали
Информация за материала на шлауха	NBR