

Индикация за налягане OH-22-RT

Специф. Номер: 4131

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Монтажна позиция	по избор
Работно налягане	1.4 ... 8 bar
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на средата	-10 ... 45 °C
Температура на околната среда	-10 ... 45 °C
Тегло на продукта	25 g
Тип на закрепване	Control panel installation in diameter 22.5
Пневматичен извод	G1/8
Материал-забележка	RoHS konform