



ИЛИ-блок OS-PK-3-6/3

Специф. Номер: 4232

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Разпределителна функция	Функция ИЛИ
Пневматичен извод 1	PK-3
Пневматичен извод 2	PK-3
Тип на закрепване	За челен монтаж на табло
Стандартен номинален дебит	100 l/min
Работно налягане	1.6 ... 8 bar
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Material housing	POM
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Номинален размер	2.5 mm
Монтажна позиция	по избор
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Тегло на продукта	90 g
Пневматичен извод 3	PK-3
Material seals	NBR