

Сферичен кран VZBM-1/4-RP-40-D-2-F03-B2B3

Специф. Номер: 4405646

FESTO

Brass, 2/2-way, nominal width 1/4", top flange F03, PN40, thread EN 10226-1.

Festo е само дистрибутор на това изделие, а не производител.



Информационен лист

Белег	Стойност
Конструкция	Двупътен сферичен кран
Тип на задействане	маханичен
Принцип на уплътняване	мек
Монтажна позиция	по избор
Тип на закрепване	Последователен монтаж
Свързване на арматура	Rp1/4
Индикатор за превключена позиция	посока на шлица = посока на протичане
Матрица на отворите на фланеца	F03
вътрешен диаметър	10 mm
Номинален диаметър DN	8
Разпределителна функция	2/2
Посока на протичане	реверсивен
Номинално налягане на арматурата	40
Пусков въртящ момент при диференциално налягане, номинално налягане, процесен разпределител PN	3.2 Nm
Според стандарта	EN 10226-1 ISO 5211
Среда	Съгъстен въздух по ISO8573-1:2010 [:-:-] инертен газ Вода (без водна пара) Неутрални течности
Температура на средата	-20 ... 130 °C
дебит Kv	5.9 m ³ /h
Материал-забележка	RoHS konform
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Material housing	Месинг никелиран
Номер на материала на кутията	CW617N
Material seals	HNBR PTFE
Material ball	Месинг хромиран
Номер на материала на съчмата	CW614N
Material shaft	Месинг
Номер на материала на вала	CW614N
Тегло на продукта	412 g
СЕ- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU- нормала за уреди за налягане
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение