


# Електромагнитен разпределител MFH-3-M5

Специф. Номер: 4450

FESTO

с ръчно задействане, без бобина и щекер. Бобините и щекерите се поръчват отделно.



## Информационен ЛИСТ

Белег	Стойност
Разпределителна функция	3/2 затворен моностабилен
Тип на задействане	електрически
Стандартен номинален дебит	58 l/min
Operating pressure MPa	0 ... 0.8 MPa
Работно налягане	0 ... 8 bar
Конструкция	Клапанен
Тип на ресет	механична пружина
Разрешение	с UL us - Recognized (OL)
Номинален размер	1.3 mm
Функция-изходящ въздух	недроселируем
Принцип на уплътняване	мек
Монтажна позиция	по избор
Ръчно задействане	избутващ
Тип управление	директно
Посока на протичане	нереверсивен
Време за превключване, изключено	16 ms
Време за превключване, включено	9 ms
Работна среда	Състен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на средата	-15 ... 60 °C
Температура на околната среда	-15 ... 40 °C
Тип на закрепване	с проходен отвор
Пневматичен извод 1	M5
Пневматичен извод 2	M5
Пневматичен извод 3	M5