



# Електромагнитен разпределител VMFH-2-3-M5

Специф. Номер: 4522

FESTO

с бобини и щекери, ръчно задействане, извод M5. С окончание на поръчката "-OD" доставя се също и без щекери (за редуциране на цената). Специфицирайте напрежението при поръчка.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Разпределителна функция	2x3/2 затворен моностабилен
Тип на задействане	електрически
Стандартен номинален дебит	50 l/min
Operating pressure MPa	0 ... 0.8 MPa
Работно налягане	0 ... 8 bar
Конструкция	Разпределител с възвратна пружина
Тип на ресет	механична пружина
Клас на защита	IP65
Номинален размер	1.3 mm
Принцип на уплътняване	мек
Макс. брой места за вентили	2
Тип управление	директно
Консумация, повдигане	7.5 W
Консумация, задържане	6 W
Работна среда	Състен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Температура на околната среда	-5 ... 40 °C
Тегло на продукта	245 g
Електрически извод	Щекер
Тип на закрепване	с проходен отвор
Пневматичен извод 1	G1/8
Пневматичен извод 2	M5
Пневматичен извод 3	M5
Material housing	Алуминий