



Електромагнитен разпределител MOFH-3-M5

Специф. Номер: 4543

FESTO

с ръчно задействане, без бобина и щекер. Бобините и щекерите се поръчват отделно.



Информационен лист

Белег	Стойност
Разпределителна функция	3/2 отворен моностабилен
Тип на задействане	електрически
Стандартен номинален дебит	46 l/min
Operating pressure MPa	0 ... 0.65 MPa
Работно налягане	0 ... 6.5 bar
Конструкция	Клапанен
Тип на ресет	механична пружина
Разрешение	с UL us - Recognized (OL)
Номинален размер	1.5 mm
Функция-изходящ въздух	недроселируем
Принцип на уплътняване	мек
Монтажна позиция	по избор
Ръчно задействане	с фиксация
Тип управление	директно
Посока на протичане	нереверсивен
Време за превключване, изключено	8.5 ms
Време за превключване, включено	12 ms
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на средата	-15 ... 60 °C
Температура на околната среда	-15 ... 40 °C
Тип на закрепване	с проходен отвор
Пневматичен извод 1	M5
Пневматичен извод 2	M5
Пневматичен извод 3	M5