

Шлаух PP-3-NT

Специф. Номер: 4572

FESTO

за СК- und CN-съединители, приспособен за големи налягания, полиамид (не трябва да се използва при производство на хранителни продукти).

Изделие излизащо от производство. Доставка се до 2011.



Информационен лист

Белег	Стойност
Външен диаметър	4 mm
радиус на огъване според дебита	18 mm
Вътрешен диаметър	2.9 mm
Мин. радиус на огъване	12 mm
работно налягане в зависимост от температурата	-0.95 ... 15 bar
Работна среда	филтриран сгъстен въздух Вакуум
Температура на околната среда	-30 ... 80 °C
Разрешение	Germanischer Lloyd TÜV
Тегло на продукта според дължината	0.0062 kg/m
Цвят	неутрален
Твърдост по Шор	D 55 +/-3
Материал-забележка	Без мед и PTFE (тефлон)
Информация за материала на шлауха	TPE-A