



Разпределител с чупещо рамо

H-5/3-1/4

Специф. Номер: 4577

FESTO



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|-------------------------------|-------------------|
| Разпределителна функция | 5/3 затворен |
| Тип на задействане | ръчно |
| Стандартен номинален дебит | 680 l/min |
| Operating pressure MPa | 0.2 ... 1 MPa |
| Работно налягане | 2 ... 10 bar |
| Тип на ресет | механична пружина |
| Номинален размер | 7 mm |
| Принцип на уплътняване | мек |
| Тип управление | с предуправление |
| Посока на протичане | нереверсивен |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Температура на околната среда | -10 ... 60 °C |
| Тегло на продукта | 1,060 g |
| Пневматичен извод 1 | G1/4 |
| Пневматичен извод 2 | G1/4 |
| Пневматичен извод 3 | G1/4 |