

Присъединителна плоча VABS-S7-RB-B-N14-V14-A

Специф. Номер: 4727331

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Монтажна позиция	по избор
Зхранване с управляващ(пилотен) въздух	външен вътрешно
Operating pressure MPa	0 ... 1 MPa
Работно налягане	0 ... 10 bar
Работна среда	Съгстен въздух по ISO8573-1:2010 [-:~:-]
Клас на корозионна устойчивост KBK	4 - Много висока корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Клас на защита	IP65
Тип на закрепване	с проходен отвор
Извод, пилот 12	1/4 NPT
Пневматичен извод 1	1/4 NPT
Пневматичен извод 2	Фланец 1/4 NAMUR присъединяване
Пневматичен извод 3	1/4 NPT
Материал-забележка	RoHS konform
Material of connecting plate	Алуминий емайлиран
Material seals	NBR