


Паралелен кит-модул EAMM-U-30-V20-28A-44

Специф. Номер: 4767125

★ Основна продуктова гама

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	30
Отстояние от центъра	44 mm
Монтажна позиция	по избор
Преводно число на редуктор	1:1
Макс. обороти	3,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура на складиране	-20 ... 60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Клас на защита	IP40
Температура на околната среда	0 ... 50 °C
Масов инерционен момент	2.11 kgmm ²
задвижващ момент при празен ход	0.015 Nm
Пренесен момент	0.05 Nm
Тегло на продукта	97 g
Интерфейсен код, изпълнителен механизъм	V20
Интерфейсен код, входен мотор	28A
Материал-забележка	RoHS konform