

Разпределител с лост



V/O-3-1/8

Специф. Номер: 4938

FESTO

В зависимост от свързването, нормално отворен или нормално затворен.

Този тип е за работа във вакуум.



Информационен лист

Белег	Стойност
Разпределителна функция	3/2 отворен/затворен моностабилен
Тип на задействане	маханичен
Стандартен номинален дебит	140 l/min
Работно налягане	-0.95 ... 8 bar
Конструкция	Бугало-седло
Номинален размер	3.5 mm
Тип управление	директно
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO8573-1:2010 [-:-:-]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Сила на задействане	28 N
Сила на задействане при нормално затворен	37.53 N
Тегло на продукта	90 g
Тип на закрепване	с проходен отвор
Пневматичен извод 1	G1/8
Пневматичен извод 2	G1/8
Пневматичен извод 3	G1/8
Material seals	NBR
Material housing	Анодизиран алуминий