


Свързващ кабел NEVM-L5G18-E-10-N-LE18

Специф. Номер: 4977494

Продукт излизащ от производство

FESTO

Продукт, излизащ от производство. Доставка се до 2026. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



Информационен лист

Белег	Стойност
Идентификатор на кабела	Без държач за табелка
Електрическа връзка 1, функция	Страна за връзка към полево устройство
Електрическа връзка 1, дизайн	Ъглов
Електрическа връзка 1, вид на свързването	Щекер
Електрическа връзка 1, отвор за кабела	Прав
Електрическа връзка 1, технология на свързването	Pin allocation L5
Електрическа връзка 1, брой пинове/проводници	18
Електрическа връзка 1, заети пинове/кабели	18
Електрическа връзка 2, функция	От страната на контролера
Електрическа връзка 2, вид на свързването	Кабел
Електрическа връзка 2, технология на свързването	отворен край
Електрическа връзка 2, брой пинове/проводници	18
Електрическа връзка 2, заети пинове/кабели	18
обхват на работното напрежение DC	0 ... 30 V
обхват на работното напрежение AC	0 ... 30 V
Натоварване на тока при 40°C	5 A
Устойчивост на пикови напрежения	1.5 kV
Дължина на кабела	10 m
Свойства на проводниците	за теглителни вериги
Условия на изпитване на кабелите	Условия на изпитване по запитване
Радиус на огъване, фиксиран монтаж на кабела	≥ 26 mm
Радиус на огъване, гъвкав монтаж на кабела	≥ 43 mm
Диаметър на кабела	8.5 mm
Структура на кабела	18x0,25
Номинално сечение на проводника	0.25 mm ²
Краища на проводника	Грубо изключване
Клас на защита	IP20
Забележка за степента на защита	IP65 for mounting in terminal boxes
Температура на околната среда	-40 ... 80 °C
Температура на околната среда при подвижно полагане на кабела	-40 ... 80 °C
CE- знаци (виж декларация за съответствие)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Материал-забележка	RoHS konform
Степен на замърсяване	3
Клас на корозионна устойчивост KBK	0 - няма корозия под напрежение
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
Цвят на кабелната обвивка	сив
Material housing	PA
Цвят на корпуса	черен
Material insulation	TPE-E