

Шлаух PC-6-BL

Специф. Номер: 5030

FESTO

Изделие излизащо от производство. Доставка се до 2011.



Информационен лист

Белег	Стойност
Външен диаметър	12 mm
радиус на огъване според дебита	32.5 mm
Вътрешен диаметър	6 mm
работно налягане в зависимост от температурата	0 ... 10 bar
Работна среда	филтриран сгъстен въздух
Температура на околната среда	-10 ... 35 °C
Тегло на продукта според дължината	0.105 kg/m
Цвят	син
Материал-забележка	Без мед и PTFE RoHS konform
Информация за материала на шлауха	PVC-P