

съединител EAMD-30-22-16-10X12

Специф. Номер: 5030235

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Диаметър на държача 1	16 mm
Диаметър на държача 2	10 mm
Размер	30
номинална дължина	22 mm
Монтажна позиция	по избор
Макс. обороти	8,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на складиране	-25 ... 60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Температура на околната среда	-25 ... 60 °C
Масов инерционен момент	4 kgmm ²
Пренесен момент	9 Nm
Тегло на продукта	44.8 g
Материал-забележка	RoHS konform