


съединител EAMD-67-51-22-32X32-U

Специф. Номер: 5070937

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Диаметър на държача 1	22 mm
Диаметър на държача 2	32 mm
Размер	67
номинална дължина	51 mm
Монтажна позиция	по избор
Макс. обороти	4,500 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на складиране	-25 ... 60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Температура на околната среда	-25 ... 60 °C
Масов инерционен момент	374 kgmm ²
Пренесен момент	133 Nm
Тегло на продукта	740 g
Материал-забележка	RoHS konform