

Лагерна опора LN-40

Специф. Номер: 5148

FESTO

за въртящо се закрепване на цилиндри DNC, DNGU, DNGUT, DNG,
DNU, AEVU, ADVU, ADVUP, ADVUP.



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	40
Според стандарта	ISO 15552 (досега и VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-40 ... 150 °C
Тегло на продукта	192 g
Материал-забележка	RoHS konform
Material mounting	Термично обработена стомана