


# Присъединителен блок MHP2-PR8-5

Специф. Номер: 525125

FESTO

за вентили MHP2-...-HC/TC



## Информационен лист

Белег	Стойност
Макс. брой места за вентили	8
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Тегло на продукта	511 g
Тип на закрепване на присъединителна плоча	с проходен отвор с шина
Тип на закрепване на разпределител	с вътрешна резба
Пневматичен извод 1	M7
Пневматичен извод 3	M7
Пневматичен извод 5	M7
Material of connecting plate	Алуминиева сплав