



# Електромагнитен разпределител MHP3-M1H-3/20-QS-6

Специф. Номер: 525162

FESTO



## Информационен лист

Белег	Стойност
Разпределителна функция	3/2 отворен моностабилен
Тип на задействане	електрически
монтажна ширина	14 mm
Стандартен номинален дебит	200 l/min
Работно налягане	-0.9 ... 8 bar
Конструкция	разтоварващ вентил
Тип на ресет	механична пружина
Клас на защита	IP65
Разрешение	с UL us - Recognized (OL)
Номинален размер	3 mm
Растерен размер	19 mm
Функция-изходящ въздух	дроселируем
Принцип на уплътняване	мек
Монтажна позиция	по избор
Ръчно задействане	избутващ
Тип управление	директно
Посока на протичане	реверсируем с ограничения
Работно налягане, реверсивно	-0.9 ... 0 bar
Макс. честота на превключване	130 Hz
Време за превключване, изключено	4.5 ms
Време за превключване, включено	8 ms
Продължителност на включване	100%
Характеристика на бобината	24V DC: 3,7W
Допустими колебания на напрежението	+/- 10 %
Работна среда	филтриран, неомаслен сгъстен въздух, филтрация 40 µm филтриран, омаслен сгъстен въздух, филтрация 40 µm
Клас на корозионна устойчивост KBK	2
Температура на средата	-5 ... 40 °C
Температура на околната среда	-5 ... 40 °C
Тегло на продукта	120 g
Електрически извод	Щекер 2-пинов
Тип на закрепване	на PR-лайсна
Пневматичен извод 11	Свързваща плоча
Пневматичен извод 2	QS-6
Пневматичен извод 33	Свързваща плоча
Материал-забележка	Без мед и PTFE (тефлон)
Информация за материала на уплътненията	HNBR NBR
Информация за материала на корпуса	Цинкова отливка екраниран
Информация за материала на винтовете	Стомана поцинкован