


Електромагнитен разпределител MNA4-MS1H-3/20-4

Специф. Номер: 525195

FESTO

единичен вентил, бързодействащ.



Информационен лист

Белег	Стойност
Разпределителна функция	3/2 отворен моностабилен
Тип на задействане	електрически
монтажна ширина	18 mm
Стандартен номинален дебит	400 l/min
Работно налягане	-0.9 ... 8 bar
Конструкция	разтоварващ вентил
Тип на ресет	механична пружина
Клас на защита	IP65
Разрешение	с UL us - Recognized (OL)
Номинален размер	4 mm
Растерен размер	24 mm
Функция-изходящ въздух	дроселируем
Принцип на уплътняване	мек
Монтажна позиция	по избор
Ръчно задействане	избутващ
Тип управление	директно
Посока на протичане	реверсируем с ограничения
Работно налягане, реверсивно	-0.9 ... 0 bar
Макс. честота на превключване	210 Hz
Време за превключване, изключено	3.5 ms
Време за превключване, включено	3.5 ms
Толеранс при време на превключване OFF	+10%/-40%
Толеранс при време на превключване ON	+10%/-30%
Отклонение от времето за превключване над 1 Hz	0.3 ms
Продължителност на включване	100%
Характеристика на бобината	24 V DC: 2,125 W - 8,5 W
Допустими колебания на напрежението	+/- 10 %
Работна среда	филтриран, неомаслен сгъстен въздух, филтрация 40 µm филтриран, омаслен сгъстен въздух, филтрация 40 µm
СЕ- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-EMV-нормала
Клас на корозионна устойчивост KBK	2
Температура на средата	-5 ... 40 °C
Температура на околната среда	-5 ... 40 °C
Тегло на продукта	270 g
Електрически извод	Щекер 2-пинов
Тип на закрепване	на PR-лайсна
Пневматичен извод 11	Свързваща плоча
Пневматичен извод 2	Свързваща плоча
Пневматичен извод 33	Свързваща плоча
Материал-забележка	Без мед и PTFE
Информация за материала на уплътненията	HNBR NBR

Белег	Стойност
Информация за материала на корпуса	Цинкова отливка екраниран
Информация за материала на винтовете	Стомана поцинкован