

Батериен блок MHA4-PR8-3-1/4

Специф. Номер: 525237

FESTO

за вентили за присъединителна плоча MHA4-...



Информационен лист

Белег	Стойност
Макс. брой места за вентили	8
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Тегло на продукта	1,400 g
Тип на закрепване на присъединителна плоча	с проходен отвор с шина
Тип на закрепване на разпределител	с вътрешна резба
Пневматичен извод 1/33	G3/8
Пневматичен извод 2	вътрешна резба G1/4
Пневматичен извод 3/11	G3/8
Material of connecting plate	Алуминиева сплав