

# Шлаух PUN-V0-6X1-RT

Специф. Номер: 525450

FESTO

огнеустойчив



## Информационен лист

Белег	Стойност
Външен диаметър	6 mm
радиус на огъване според дебита	26.5 mm
Вътрешен диаметър	4 mm
Мин. радиус на огъване	12 mm
Tubing characteristics	Suitable for energy chains
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 0.7 MPa
Работно налягане пълн температурен диапазон	-0.95 ... 7 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 101.5 psi
Temperature-dependent operating pressure	-0.095 ... 1 MPa
работно налягане в зависимост от температурата	-0.95 ... 10 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13.775 ... 145 psi
Бележка към работното налягане	Water: max. 0.6 MPa at max. 50°C
Разрешение	TÜV
Отдел издаващ сертификати	B 013277 0506 00
Работна среда	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:--:] Water (liquid, free of ice)
Тест на материала - запалване	UL94 V-0 (3mm) UL94 V-2 (0,75mm)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-35 ... 60 °C
Забележка за температурата на околната среда	For unpressurised use up to 90 °C
Тегло на продукта според дължината	0.02 kg/m
Пневматичен извод	For push-in connector outside diameter 6 mm за съединител тип елха с вътрешен диаметър 4 mm и гайка for barbed connector internal diameter 4 mm
Цвят	червен
Забележка за цвета	Поради защитеността от пламъци има промяна от стандартния цвят
Твърдост по Шор	D 54 +/-3
Материал-забележка	RoHS konform
Material tubing	TPE-U(PU)