

Шлаух PAN-V0-8X1-BL-20

Специф. Номер: 525467
Продукт излизащ от производство

FESTO

огнеустойчив

Продукт излизащ от производство.Ще се доставя до 2019г. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



Информационен лист

Белег	Стойност
Външен диаметър	10 mm
радиус на огъване според дебита	45 mm
Вътрешен диаметър	6 mm
Мин. радиус на огъване	24 mm
работно налягане в зависимост от температурата	-0.95 ... 12 bar
Работна среда	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:--] Вода по декларацията на производителя на www.festo.com Минерално масло
Тест на материала - запалване	UL94 V-0 (casing)
Температура на околната среда	-30 ... 90 °C
Тегло на продукта според дължината	0.065 kg/m
Пневматичен извод	For push-in connector outside diameter 8 mm
Цвят	син
Твърдост по Шор	A 72 +/-4 D 57 +/-3
Материал-забележка	RoHS konform
Material tubing	Полиамид 12 PVC-P