

Шлаух PAN-V0-10X1,25-WS

Специф. Номер: 525480

FESTO

огнеустойчив



Информационен лист

Белег	Стойност
Външен диаметър	12 mm
Външен диаметър за съединителя	10 mm
радиус на огъване според дебита	56 mm
Вътрешен диаметър	7.5 mm
Мин. радиус на огъване	34 mm
Tubing characteristics	Suitable for energy chains
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 0.3 MPa
Работно налягане пълен температурен диапазон	-0.95 ... 3 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 43.5 psi
Temperature-dependent operating pressure	-0.095 ... 1.2 MPa
работно налягане в зависимост от температурата	-0.95 ... 12 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13.775 ... 174 psi
Бележка към работното налягане	Mineral oil: max. 0.3 MPa at max. 90°C Water: max. 0.3 MPa at max. 90°C
Работна среда	Състен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:::] Минерално масло Water (liquid, free of ice)
Тест на материала - запалване	UL94 V-0 (casing)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-30 ... 90 °C
Тегло на продукта според дължината	0.088 kg/m
Пневматичен извод	For push-in connector outside diameter 10 mm
Цвят	бял
Твърдост по Шор	A 72 +/-4 D 57 +/-3
Материал-забележка	RoHS konform
Material tubing	Полиамид 12 PVC-P