

# Шлаух PAN-V0-12X1,5-GE

Специф. Номер: 525485

FESTO

огнеустойчив



## Информационен лист

| Белег   | Стойност  |
|---|---|
| Външен диаметър                                 | 14 mm   |
| Външен диаметър за съединителя                  | 12 mm   |
| радиус на огъване според дебита                 | 65 mm   |
| Вътрешен диаметър                               | 9 mm  |
| Мин. радиус на огъване                          | 43 mm   |
| Tubing characteristics                          | Suitable for energy chains  |
| Operating pressure for entire temperature range | -0.095 ... 0.3 MPa  |
| Работно налягане пълен температурен диапазон    | -0.95 ... 3 bar   |
| Operating pressure for entire temperature range | -13.775 ... 43.5 psi  |
| Temperature-dependent operating pressure        | -0.095 ... 1.2 MPa  |
| работно налягане в зависимост от температурата  | -0.95 ... 12 bar  |
| Temperature-dependent operating pressure        | -13.775 ... 174 psi   |
| Бележка към работното налягане                  | Mineral oil: max. 0.3 MPa at max. 90°C<br>Water: max. 0.3 MPa at max. 90°C                  |
| Работна среда                                   | Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:::]<br>Минерално масло<br>Water (liquid, free of ice) |
| Тест на материала - запалване                   | UL94 V-0 (casing)   |
| PWIS conformity                                 | VDMA24364-B2-L  |
| Температура на околната среда                   | -30 ... 90 °C   |
| Тегло на продукта според дължината              | 0.133 kg/m  |
| Пневматичен извод                               | For push-in connector outside diameter 12 mm  |
| Цвят  | жълт  |
| Твърдост по Шор                                 | A 72 +/-4<br>D 57 +/-3  |
| Материал-забележка                              | RoHS konform  |
| Material tubing                                 | Полиамид 12<br>PVC-P  |