

Шлаух

PAN-V0-12X1,5-BR-20

Специф. Номер: 525489
Продукт излизащ от производство

огнеустойчив

Продукт излизащ от производство.Ще се доставя до 2019г. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Външен диаметър	14 mm
радиус на огъване според дебита	65 mm
Вътрешен диаметър	9 mm
Мин. радиус на огъване	43 mm
работно налягане в зависимост от температурата	-0.95 ... 12 bar
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:--] Вода по декларацията на производителя на www.festo.com Минерално масло
Тест на материала - запалване	UL94 V-0 (casing)
Температура на околната среда	-30 ... 90 °C
Тегло на продукта според дължината	0.133 kg/m
Пневматичен извод	For push-in connector outside diameter 12 mm
Цвят	кафяв
Твърдост по Шор	A 72 +/-4 D 57 +/-3
Материал-забележка	RoHS konform
Material tubing	Полиамид 12 PVC-P