


Крепежен комплект CRSMB-8-32/100

Специф. Номер: 525565

FESTO

за закрепване на датчици за цилиндър
В доставката са включени два държача за сензор.
Възможна доставка на 2 броя



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	8
Конструкция	За кръгли цилиндри
Монтажна позиция	по избор
Клас на корозионна устойчивост KBK	4 - Много висока корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Безопасно за храни	Моля, вижте допълнителната информация за материала
Клас на защита	IP65 IP68 IP69K
Температура на околната среда	-40 ... 90 °C
Тегло на продукта	3 g
Тип на закрепване	залепен
Материал-забележка	RoHS konform
Material housing	Алуминий, елоксиран TPE-U(PU)