


Присъединителен блок VIGI-04-D-2-1/2

Специф. Номер: 525571

FESTO

за вентилни острови



Информационен лист

Белег	Стойност
Номинален размер	10 mm
Работно налягане	-0.9 ... 16 bar
Работна среда	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7::-]
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Клас на защита	IP65
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тип на закрепване на присъединителна плоча	с проходен отвор
Извод, пилот 12	G1/8
Извод, пилот 14	G1/8
Пневматичен извод 3/5 обединен	G3/4
Пневматичен извод 1	G3/4
Пневматичен извод 2	G1/2
Пневматичен извод 4	G1/2
Пневматичен извод 5	G3/4
Информация за материала на свързващата плоча	Алуминиева отливка