


# Шлаух PUN-8X1,25-SI-400

Специф. Номер: 525741

FESTO

външно калибриран, за QS-съединители, CN и СК съединители  
полиуретан (не се допуска за хранителновкусова промишленост)



## Информационен лист

Белег	Стойност
Външен диаметър	8 mm
радиус на огъване според дебита	37 mm
Вътрешен диаметър	5.7 mm
Мин. радиус на огъване	24 mm
Инструкции за употреба	TPE-U Ester based The plastic tubing can only be installed in contact with cables if the sheathing is free from phosphoric acid esters. Otherwise the plastic tubing can get damaged.
Tubing characteristics	Suitable for energy chains
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 0.7 MPa
Работно налягане пълен температурен диапазон	-0.95 ... 7 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 101.5 psi
Temperature-dependent operating pressure	-0.095 ... 1 MPa
работно налягане в зависимост от температурата	-0.95 ... 10 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13.775 ... 145 psi
Разрешение	TÜV
Отдел издаващ сертификати	B 013277 0506 00
Работна среда	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Тест на материала - запалване	UL94 HB
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-35 ... 60 °C
Тегло на продукта според дължината	0.0302 kg/m
Пневматичен извод	For push-in connector outside diameter 8 mm за съединител тип елха с вътрешен диаметър 6 mm и гайка for barbed connector internal diameter 6 mm
Цвят	сребърен
Твърдост по Шор	D 52 +/-3
Материал-забележка	RoHS konform
Material tubing	TPE-U(PU)