

# Шлаух PUN-8X1,25-BL-400

Специф. Номер: 525748

FESTO

външно калибриран, за QS-съединители, CN и СК съединители  
полиуретан (не се допуска за хранителновкусова промишленост)



## Информационен лист

| Белег   | Стойност   |
|---|--|
| Външен диаметър                                 | 8 mm   |
| радиус на огъване според дебита                 | 37 mm  |
| Вътрешен диаметър                               | 5.7 mm   |
| Мин. радиус на огъване                          | 24 mm  |
| Инструкции за употреба                          | TPE-U Ester based<br>The plastic tubing can only be installed in contact with cables if the sheathing is free from phosphoric acid esters. Otherwise the plastic tubing can get damaged. |
| Tubing characteristics                          | Suitable for energy chains   |
| Operating pressure for entire temperature range | -0.095 ... 0.7 MPa   |
| Работно налягане пълен температурен диапазон    | -0.95 ... 7 bar  |
| Operating pressure for entire temperature range | -13.775 ... 101.5 psi  |
| Temperature-dependent operating pressure        | -0.095 ... 1 MPa   |
| работно налягане в зависимост от температурата  | -0.95 ... 10 bar   |
| Temperature-dependent operating pressure        | -13.775 ... 145 psi  |
| Разрешение                                      | TÜV  |
| Отдел издаващ сертификати                       | B 013277 0506 00   |
| Работна среда                                   | Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]   |
| Тест на материала - запалване                   | UL94 HB  |
| PWIS conformity                                 | VDMA24364-B2-L   |
| Температура на околната среда                   | -35 ... 60 °C  |
| Тегло на продукта според дължината              | 0.0302 kg/m  |
| Пневматичен извод                               | For push-in connector outside diameter 8 mm<br>за съединител тип елха с вътрешен диаметър 6 mm и гайка<br>for barbed connector internal diameter 6 mm                                    |
| Цвят  | син  |
| Твърдост по Шор                                 | D 52 +/-3  |
| Материал-забележка                              | RoHS konform   |
| Material tubing                                 | TPE-U(PU)  |