



Краен изключвател SMT-8F-PO-24V-K7,5-OE

Специф. Номер: 525911

FESTO

електрически, безконтактен, PNP, нормално затворен, за задвижвания със сензорен канал 8, монтаж отгоре, с кабел.



Информационен лист

Белег	Стойност
обхват на работното напрежение DC	10 ... 30 V
Превключващ изход	PNP
Функция на превключващия елемент	нормално затворен контакт
Макс. ток на изхода	100 mA
Дължина на кабела	7.5 m
Електрически извод	3-жилен Кабел
Конструкция	за T-канал
Устойчивост на късо съединение	Да
Измервателен принцип	магнеторезистивен
Защита на полюсите	за всички електрически връзки
Индикация за работно състояние	LED жълт
Време за изключване	11 ms
Време на включване	0.5 ms
Макс. превключвателна способност DC	3 W
Остатъчен ток	0.1 mA
Пад на напрежение	1.8 V
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	по EU-EMV-нормала
Клас на защита	IP65 IP67
Температура на околната среда при подвижно полагане на кабела	-5 ... 60 °C
Температура на околната среда	-20 ... 60 °C
Въртящ момент на затягане	0.6 Nm
Тегло на продукта	90 g
Репродуктивност на превключващата стойност	+/- 0,1 mm
Тип на закрепване	затегнат в T-канал
Материал-забележка	Без мед и PTFE (тефлон)
Информация за материала на корпуса	PA
Информация за материала на кабелната обвивка	PUR