

# Вакуумна вендуза ESS-50-GT-M10

Специф. Номер: 525977

FESTO

лесно сменяем,



## Информационен лист

Белег	Стойност
Компенсатор на височина за носач за вакуумен смукател	8 mm
Мин. радиус на детайла R	40 mm
Номинален размер	2.5 mm
Диаметър на смукателя	50 mm
Обем на смукателя	11.2 cm <sup>3</sup>
Монтажна позиция	по избор
Съответствие с носач за смукател	Размер 5
Форма на вакуумната чашка	Кръгъл дълбок
Работно налягане	-0.95 ... 0 bar
Номинално работно налягане	-0.7 bar
Работна среда	Атмосферен въздух по стандарт ISO 8573-1:2010 [7::-]
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Температура на околната среда	-10 ... 80 °C
Сила на задържане при номинално работно налягане	97 N
Латерална сила при номинално работно налягане	30 N
Тегло на продукта	18 g
Тип на закрепване	чрез вакуумния порт
Извод за вакуум	M10
Цвят	червен/кафяв
Твърдост по Шор	72 +/- 5
Material of threaded plug	Алуминиева сплав
Материал-забележка	RoHS konform
Material suction cup	Vulkollan®