



Вакуумна вендуза ESS-80-GT-M10

Специф. Номер: 525983

FESTO

лесно сменяем,



Информационен лист

Белег	Стойност
Компенсатор на височина за носач за вакуумен смукател	7.5 mm
Мин. радиус на детайла R	100 mm
Номинален размер	5.5 mm
Диаметър на смукателя	80 mm
Обем на смукателя	28.6 cm ³
Монтажна позиция	по избор
Конструкция	кръгъл, камбановидна форма
Съответствие с носач за смукател	Размер 5
Форма на вакуумната чашка	Кръгъл дълбок
Работно налягане	-0.95 ... 0 bar
Номинално работно налягане	-0.7 bar
Работна среда	Атмосферен въздух по стандарт ISO 8573-1:2010 [7::-]
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Температура на околната среда	-10 ... 80 °C
Сила на откъсване при 70 % вакуум	245 N
Сила на задържане при номинално работно налягане	245 N
Макс. въртящ момент на затягане за монтажна резба	12 Nm
Латерална сила при номинално работно налягане	99 N
Тегло на продукта	28 g
Тип на закрепване	чрез вакуумния порт
Извод за вакуум	M10
Цвят	червен/кафяв
Твърдост по Шор	72 +/- 5
Material of threaded plug	Алуминиева сплав
Материал-забележка	RoHS konform
Material suction cup	Vulkollan®