


# Вакуумна вендуза ESS-50-BT-G1/4

Специф. Номер: 525996

FESTO

лесно сменяем,



## Информационен лист

| Белег   | Стойност  |
|---|---|
| Компенсатор на височина за носач за вакуумен смукател | 10 mm   |
| Мин. радиус на детайла R                              | 40 mm   |
| Номинален размер                                      | 2.5 mm  |
| Диаметър на смукателя                                 | 50 mm   |
| Обем на смукателя                                     | 17.6 cm <sup>3</sup>                                  |
| Монтажна позиция                                      | по избор  |
| Форма на вакуумната чашка                             | кръгли, гофре 1,5                                     |
| Работно налягане                                      | -0.95 ... 0 bar                                       |
| Номинално работно налягане                            | -0.7 bar  |
| Работна среда   | Атмосферен въздух по стандарт ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Клас на корозионна устойчивост KBK                    | 2 - Умерена корозия под напрежение                    |
| PWIS conformity                                       | VDMA24364-A1-L  |
| Температура на околната среда                         | -10 ... 80 °C   |
| Сила на задържане при номинално работно налягане      | 100 N   |
| Латерална сила при номинално работно налягане         | 39 N  |
| Тегло на продукта                                     | 26 g  |
| Тип на закрепване                                     | чрез вакуумния порт                                   |
| Извод за вакуум                                       | G1/4  |
| Цвят  | червен/кафяв  |
| Твърдост по Шор                                       | 72 +/- 5  |
| Material of threaded plug                             | Алуминиева сплав                                      |
| Материал-забележка                                    | RoHS konform  |
| Material suction cup                                  | Vulkollan®  |